

# FICHE TECHNIQUE

Version 8

## AT180 Ruban Toile Brillante Imperméable Qualité Supérieure

### Descriptif général

Ruban toile polythène extrudée brillant enduit d'une masse adhésive puissante en résine de caoutchouc sans solvant et sensible à la pression.

- Très bonne performance à l'extérieur
- Résistant
- Conformable aux surfaces irrégulières
- Bonne résistance à l'abrasion
- Finition imperméable
- Pouvoir adhésif immédiat élevé
- Sans transfert de colle
- Ecriture possible
- Adhésif non-corrosif
- Large gamme de couleurs

### Spécifications

En conformité\* avec la norme DEF STAN 81-145 2a.

### Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Epaisseur du ruban 0.28mm

Résistance mécanique 65 N/cm

Allongement 30%

Adhésion sur

Acier 4.5 N/cm

Endos 3.0 N/cm

Perméabilité à la vapeur d'eau et humidité 20g/m<sup>2</sup>/24 hrs

Extrait d'eau

pH 6.0 à 8.0

Chloride Max 0.04% en NaCl

Sulfate Max 0.20% en Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

Conforme à la directive RoHS Oui

Tenue en température -50°C à +80°C

Température d'application +10°C à +45°C

Température de stockage +12°C à +25°C

\*Coût additionnel de 35 Euros pour demande de certificat



### NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas les valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles.

Veillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique.

Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance .

### STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.

Durée du stockage: 1 an



### AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

### Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.

7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux : 303 457 741 00047

SAS au capital de 152 449 €

A.P.E. 4669B

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00

Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09

ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03

verkauf@advancetapes.com

www.advancetapes.com



Q05026